

PID:

08020004

CID:

CN.K0005U

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

KEMET ELECTRONICS CORPORATION

2835 KEMET WAY

29681 SIMPSONVILLE

US - United States

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Condensatori fissi per la soppr.
delle interf. elettromagnetiche
(Serie 1.43)**

*EMI suppression capacitors
(Series 1.43)*

Emesso il | Issued on **2000-11-24**

Aggiornato il | Updated on **2016-02-22**

Sostituisce | Replaces **2014-09-17**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-11-24
Aggiornato il / Updated on 2016-02-22
Sostituisce / Replaces 2014-09-17

Prodotto | Product

Condensatori fissi per la soppr. delle interf. elettromagnetiche EMI suppression capacitors

Concessionario | Licence Holder

KEMET ELECTRONICS CORPORATION
2835 KEMET WAY
29681 SIMPSONVILLE
US - United States

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.D0008F	C01593488	2500	KYUSTENDIL	Bulgaria
PL.M000ED	C04237617	1041	ILINDEN - SKOPJE	Macedonia

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013

Rapporti | Test Reports

FC15L0577474-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	1.43
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	275 V
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50/60 Hz
<i>Classe / Class</i>	X2
<i>Capacità ` nominale / Capacitance range</i>	0,01-2,2 µF (X2) + 10 -1000 ohm
<i>Tolleranza sulla capacità ` / Capacitance tolerance</i>	+/- 5%; +/- 10% ; +/- 20%
<i>Categoria climatica / Climatic category</i>	40/100/56 B

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A00EVM

<i>Marca / Trade mark</i>	ARCOTRONICS
<i>Modello / Model</i>	1.43
<i>Custodia / Container</i>	in materiale isolante, sigillata con resina / plastic case, resin sealed
<i>Dielettrico / Dielectric</i>	film di polipropilene metallizzato / metallized polypropylene film
<i>Terminali / Terminals</i>	rigidi, isolati e non isolati; / insulated and uninsulated leads; - / cavetti flessibili isolati / insulated flexible wires

Ulteriori informazioni | Additional Information

I condensatori sopra citati hanno superato la prova di tracking a 250 V e la prova di glow-wire eseguita a:

- 850 °C
- 750 °C non si è generata alcuna fiamma
effettuate secondo la norma EN 60335-1:2012 e relative varianti.

Tolleranze asimmetriche ma con ampiezza totale pari a quella indicata, sono equivalenti agli effetti della conformità alla norma indicata.

The above capacitors have passed the tracking test carried out at 250 V and the glow-wire test carried out at:
- 850 °C
- 750 °C no flame was produced
according to standard EN 60335-1:2012 and relevant amendments.

Asymmetrical tolerances but with total tolerance range equal to the stated, are equivalent in respect of the compliance with the stated standard.

Diritti di concessione | Annual Fees

<i>SN.A0034R</i>	EMQ.080200.DD25	<i>Importo serie ENEC - 0802 - Filtri per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche ENEC series - 0802 - Radio interference suppression filters</i>	1
------------------	------------------------	--	---