


# Tanúsítvány *Certificate*



Tanúsítvány szám *Certificate No.* Oldal *Page*  
HN 69255051 0001

Jegyzőkönyv szám *Test Report No.* Kiadás dátuma *Date of Issue*  
28229239 003 2017-01-26

Tanúsítvány Tulajdonos *Certificate Holder* Gyártóhely *Manufacturing Plant*  
**KEMET Electronics Corporation** **JYA-NAY CO., LTD.**  
2835 KEMET Way, Simpsonville SC 29681 USA 64-1, Kuo Ling Li, Chung Li,  
Taoyuan 320, Taiwan, R.O.C.

Vizsgálati Jel *Test Mark* Tanúsítás alapjául szolgáló előírások *Tested according to*  
 EN 60384-14:2013

Tanúsított Termék (Termék azonosítás) *Certified Product (Product Identification)* Márkajel *Trademark*  
K

**Fixed Capacitors for Electromagnetic Interference  
Suppression and Connection to the Supply Mains**

Type Ref.: KJY series

Ratings: X1-400V ac / Y2-250V ac, 50/60Hz,  
100pF to 10000pF,  
Climatic category: 25/125/21C,  
Capacitance tolerance: J( $\pm 5\%$ ), K( $\pm 10\%$ ) or  
M( $\pm 20\%$ ),  
Dielectric material: Y5P, Y5U, Y5V

A tanúsítvány a fenti termék típusra vonatkozik. A tanúsítvány a TÜV Rheinland InterCert Kft. Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzatán alapszik. A tanúsított termék megfelel a fenti vizsgálati előírásoknak, a sorozatgyártása ellenőrzött. A fenti ENEC jel használatának joga engedélyezett a tanúsított terméken. Ezt az Engedélyt egy, a CENELEC Jelhasználati Bizottság ENEC egyezményt aláíró testület adta ki.

*This certificate refers to the above mentioned product type. The certificate is based on the Testing, Inspection and Certification Regulation of TÜV Rheinland InterCert Kft. The certified product fulfils the above listed requirements and its manufacturing is subject to surveillance. The right to use the above ENEC mark is permitted on the certified product. This Licence has been established by a body which is a signatory to the ENEC Agreement.*

Tanúsító Szervezet  
*Certification Body*

TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification  
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B  
www.tuv.hu

Gabor Kassai

